




WE CONNECT TO PROTECT



System 60

Geräte - Adapter für das 60mm Sammelschienensystem


- stufenlos verstellbare Tragschiene
- verlustarme Doppelkontaktierung
- Tragschienen mit Bi - Spreizkeil - Befestigung
- Hochkurzschlußfest
- ansteckbare Verbreiterung
- für 12 - 30mm breites und 5 oder 10mm dickes Kupfer

Ausführungen (Lieferung ohne Tragschienen)

	kg/Stück	VE	Artikel-Nr.
$I_e = 25A$ mit Anschlussleitungen 4 mm ² Breite 45mm	0,19	4	106142
$I_e = 35A$ mit Anschlussleitungen 6 mm ² Breite 45mm	0,20	4	106143
$I_e = 63A$ mit Anschlussleitungen 10 mm ² Breite 45mm	0,23	4	106146
$I_e = 80A$ mit Anschlussleitungen 16 mm ² Breite 45mm	0,26	4	106148
$I_e = 25A$; Doppel - Mitteneinspeisung 4mm ² Breite 45mm	0,20	4	106152
$I_e = 35A$; Doppel - Mitteneinspeisung 6mm ² Breite 45mm	0,25	4	106153
ohne Anschlüsse; incl. X-Verbinder zum Verbreitern oder einzeln montierbar	0,15	4	106140

Kontaktierung:

- ① Doppelkontaktierung
- ② Kontaktklammer
- ③ gefederte Stahlklammer
- ④ 5mm Distanzclip mit Kontaktwiderlage
- ⑤ Sammelschiene



Die Doppelkontaktierung des systemgerecht fremdgefederten Sicherheitskontaktes ist verlustarm und überträgt keine Kräfte über den Kunststoff, dadurch sehr hohe Kurzschlußfestigkeit.

Einstellung der Tragschiene(n):



Adapter Basis



Obere Tragschiene positionieren und von vorne fixieren.



Seitenteil 9mm zur individuellen Verbreiterung des Grundbausteines in 9mm - Schritten



1. Gerät auf obere Tragschiene setzen und anschliessen.
 2. Gerät auf die untere Tragschiene setzen.
- Untere Tragschiene mit Gerät positionieren und anschliessen.



Tragschiene mit Bi - Spreizkeil - Befestigung



Untere Tragschiene von unten fixieren.

Zubehör:



Seitenteil	kg/Stück	VE	Artikel Nr.
zur Verbreiterung der Adapter in 9mm - Schritten	0,02	10	106110



Tragschienen	kg/Stück	VE	Artikel Nr.
45mm breit; stufenlos verstellbar	0,2	10	106104
54mm breit; stufenlos verstellbar	0,2	10	106105
63mm breit; stufenlos verstellbar	0,2	10	106106
72mm breit; stufenlos verstellbar	0,2	10	106107
81mm breit; stufenlos berstellbar	0,2	10	106108